




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .1 – .41 mm²

线径: 200 – 850 CMA

快速断开端子方向: 定子 - 直式回转

产品特性

产品类型特性

线缆类型	电磁线
端接到	线缆
Sealable	否
Insulated	No

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	定子 - 直式回转
端子基材	磷青铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open



机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

总长	15.5 mm[.61 in]
母端子坯料厚度	.33 mm[.013 in]
Wire Size	.1 – .41 mm²
线径	200 – 850 CMA

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

包装特性

封装数量	10000
快速断开包装方式	盒

其他

线路	AMPLIVAR
注释	线径范围-200/850 CMA

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 63622-1 RCPT AMVAR 250 FAST LIF 016BR	TE 产品编号 1742944-1 RCPT 250 FLG FAST AMVAR TPPHBZ	TE 产品编号 1217955-1 .187 FAST FL AMVAR 0157 TPBR	TE 产品编号 1742678-2 187 RCPT FAST AMVR 0157TPPB
TE 产品编号 969116-2 AMPLIVAR SOCKET 6,3 SPECIAL	TE 产品编号 1-969049-1 AMPLIVAR STATOR BUCHS	TE 产品编号 1217072-1 CONT AMVAR 125 BLADE 020 TPBR	TE 产品编号 1217417-1 RCPT.187 FL/FAST AMVR .157TPB
TE 产品编号 1217835-1 RECP AMVAR 250 FAST 016BR	TE 产品编号 1742881-1 250 FAST FLG RCPT AMVAR TPBR		

该系列中的其他产品 | AMPLIVAR

PCB 端子(1)	压接电线插针、公端和套圈(5)	快速断开(42)	接头(81)
------------------	------------------------	-----------------	---------------




漆包线端子(5)




环形端子和叉形端子(28)


客户还购买了




TE 产品编号CC2649-000
B-106-1803CS50




TE 产品编号CC2630-000
B-106-4631CS100




TE 产品编号CC2628-000
B-106-3631CS100



TE 产品编号CC2632-000
B-106-8401CS100



TE 产品编号2828393002
44A0111-24-95



TE 产品编号CC2637-000
B-106-1802CS100



TE 产品编号4-1579007-1
EXTRACTION TOOL

文档

产品图纸

TAB REC, STATOR, AMPLIVAR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1599721-1_F1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1599721-1_F1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1599721-1_F1.3d_stp.zip

英文版本



产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本